Pince de serrage pour panneaux et grillages soudés

assemblage du panneau sans perçage

SUPER TECHNO POLYMER | INOX STAINLESS STEEL | RoHS | PA | NBR | +70° -20°

MATIÈRE

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate, couleur noire RAL 9905 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).

PATINS ANTIVIBRATOIRES

En caoutchouc NBR, dureté 90 Shore A, fournis assemblés.

VIS ET ÉCROU

Acier INOX AISI 304, filet M5.

- PPR.25: vis à tête fraisée à six pans creux (UNI 5933).
- PPR.30: vis à tête cylindrique à six pans creux (UNI 9327).

EXÉCUTIONS STANDARD

- **PPR**: pour l'assemblage des panneaux, sans plaquettes antivibratoires.
- **PPR-A**: pour l'assemblage des panneaux, avec plaquettes antivibratoires.
- **PPR-R**: pour l'assemblage des grillages soudés (diamètre du filet 3 mm max), sans éléments antivibratoires., sans plaquettes antivibratoires.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- PPR.25: pour profilés carrés de 25 mm ou 1".
- PPR.30: pour profilés carrés de 30 mm.
- Plaquettes antivibratoires en caoutchouc pour assurer le blocage du panneau même en présence de fortes vibrations et pour compenser les différents tolérances des dimensions.
- La distance de 7.5mm du panneau par rapport au profilé permet d'éviter les zones d'accumulation de saleté.
- Sécurité selon ISO 13857, section 4.2.4
- La distance de sécurité (D) est la distance minimale requise entre la structure de protection et l'élément potentiellement dangereux de la machine (Fig.1).


ASSEMBLAGE DE LA PINCE SUR LE PROFILÉ

L'assemblage n'exige aucun perçage.
Serrez la pince contre le profilé et le panneau ou le grillage en utilisant la vis et l'écrou inclus dans l'emballage.




ELESA Original design

Fig.1




Sécurité selon ISO 13857


PPR



PPR-A




PPR-R



Le panneau n'exige aucun perçage

Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



C9 RAL9005 C33 RAL7040

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	Code	Description	s	B	s1* épaisseur du panneau	s2** épaisseur du panneau	C# [Nm]	⚖
49354-C9	PPR.25-4-C9	49354-C33	PPR.25-4-C33	25	36	4	3/16	2.5	23
49355-C9	PPR.25-5-C9	49355-C33	PPR.25-5-C33	25	37	5	-	2.5	24
49356-C9	PPR.25-6-C9	49356-C33	PPR.25-6-C33	25	38	6	1/4	2.5	25
49363-C9	PPR.25-A-3-C9	49363-C33	PPR.25-A-3-C33	25	36	2.5÷3.4	2.9÷3.9	2.5	23
49364-C9	PPR.25-A-4-C9	49364-C33	PPR.25-A-4-C33	25	37	3.5÷4.4	4.0÷4.6	2.5	24
49365-C9	PPR.25-A-5-C9	49365-C33	PPR.25-A-5-C33	25	38	4.5÷5.4	4.7÷5.9	2.5	25
49375-C9	PPR.25-R-5-C9	49375-C33	PPR.25-R-5-C33	25	37	5	-	2.5	25
49376-C9	PPR.25-R-6-C9	49376-C33	PPR.25-R-6-C33	25	38	6	-	2.5	26
49381-C9	PPR.30-4-C9	49381-C33	PPR.30-4-C33	30	43	4	-	3	27
49382-C9	PPR.30-5-C9	49382-C33	PPR.30-5-C33	30	44	5	-	3	28
49383-C9	PPR.30-6-C9	49383-C33	PPR.30-6-C33	30	45	6	-	3	29
49386-C9	PPR.30-A-3-C9	49386-C33	PPR.30-A-3-C33	30	43	2.5÷3.4	-	3	27
49387-C9	PPR.30-A-4-C9	49387-C33	PPR.30-A-4-C33	30	44	3.5÷4.4	-	3	28
49388-C9	PPR.30-A-5-C9	49388-C33	PPR.30-A-5-C33	30	45	4.5÷5.4	-	3	29
49391-C9	PPR.30-R-5-C9	49391-C33	PPR.30-R-5-C33	30	44	5	-	3	29
49392-C9	PPR.30-R-6-C9	49392-C33	PPR.30-R-6-C33	30	45	6	-	3	30

Couple maximum de serrage de la vis de fixation.
s1* Pour profilés carrés de dimension s
s2** Pour profilés carrés de 1"

Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.