RMPR | Aimants pour profilés

Néodyme

RoHS ND


MATIÈRE
Enveloppe en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.


VIS ET PLAQUE DE PRESSION
Acier zingué.


EXÉCUTION STANDARD
Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu'à 80°C, finition nickelée.
Voir Critères de sélection pour le choix (à la page 1052).


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les aimants RMPR permettent de fixer facilement des portes, des couvercles ou des outils sur des profilés en aluminium.
Les éléments latéraux élastiques permettent d'insérer l'aimant en un point quelconque de la rainure du profilé. Serrez la vis de pression légèrement pour obtenir la fixation, en l'empêchant de glisser.











Code	Description	B	H	L	h1	l1	l2	sw	Force d'attraction nominale* [N]	⚖
500991	RMPR-ND-6-30	41	10.2	6	3	9.5	30	1.5	10	4.5
500993	RMPR-ND-8-30	41	9.3	8	2.3	11.5	30	2	18	6
500995	RMPR-ND-8-40	41	12.9	8	4.8	12.5	40	2	18	7
500997	RMPR-ND-10-45	41	13.1	10	6	13.5	45	2	18	7.5

* Les valeurs des forces d'attraction nominales sont approximatives et se réfèrent à des propriétés magnétiques observées sur des échantillons de laboratoire.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.