VVA-18 | Ventouses plates avec butée

Diamètre 18mm, avec et sans support, caoutchouc

RoHS

MATIÈRE

Ventouse en caoutchouc résistant à l'huile (NBR), naturel (NR), naturel jaune (NG) ou de silicone (VMQ).
Support en laiton nickelé.


EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VVA-18-A**: caoutchouc résistant à l'huile, sans support.
- **VVA-18-N**: caoutchouc naturel, sans support.
- **VVA-18-NG**: caoutchouc naturel jaune, sans support.
- **VVA-18-S**: caoutchouc de silicone, sans support.
- **VVA-18-T-A**: caoutchouc résistant à l'huile, avec support.
- **VVA-18-T-N**: caoutchouc naturel, avec support.
- **VVA-18-T-NG**: caoutchouc naturel jaune, avec support.
- **VVA-18-T-S**: caoutchouc de silicone, avec support.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Elles sont spécifiquement indiquées dans le secteur de l'emballage lorsqu'il est nécessaire de déplacer des objets fins et légers. En particulier, pour les emballages au moyen de films plastiques et pour l'ouverture de sachets. La lèvre flexible permet à la ventouse de s'adapter à une multitude de produits emballés, même ceux fragiles. La présence de rainures sur le plan d'appui de la ventouse permet d'obtenir une préhension plus efficace du produit à manipuler ; les rainures présentes permettent notamment de répartir uniformément le vide sur la surface du produit en évitant que la feuille ou le sachet de l'emballage ne soit aspiré à l'intérieur de la ventouse. Elles sont utilisées dans le secteur de la fabrication d'emballages pour la manutention des feuilles de carton.
Voir Données techniques des ventouses.





VVA-18-A

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1


VVA-18-S

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qu

elesa 9/2026

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



VVA-18-T-A

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45014	VVA-18-G1/8-T-N	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Code	Description	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qu

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.