TNR-PP | Verschlussschrauben

mit O-Ring für hohen Druck, Polypropylen

RoHS PP +80° -30°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), geeignet für den Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024.

CHTUNGSRING
Gummi EPDM O-Ring, Violett.
Zusätzlich zur Sicherung des OR-Rings in seiner Position sorgt der Sitz des Gehäuses für eine optimale Dichtung auch bei minimalen Anzugsdrehmomenten.


MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR
80°C.

TECHNISCHE DATEN
In Labortests, die in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) durchgeführt wurden, waren die Werte der Druckbeständigkeit weit höher als 100 bar.
Wir schlagen in jedem Fall vor, die Eignung des Produkts für die Beschaffenheit der jeweiligen Flüssigkeit, die Einsatztemperatur und die Anwendungsart unter den aktuellen Arbeitsbedingungen zu prüfen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Passend zu den TNR-PP Verschlussschrauben sind Aluminium-Plättchen mit graphischen Symbolen lieferbar MH.



ELESA Original design



TNR-PP

Code	Beschreibung	d	s	D	h	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	22	25.5	10	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	27	32	11	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	19	22	9	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	22	25.5	9	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	27	32	11	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	32	37	12	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	38	44	13	23	31	18
158440	TNR-PP.1.1/4	G 1.1/4	46	53.5	14	26	38	32

elesa 10/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.