INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

## MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, strukturmatt.


## STANDARDAUSFÜHRUNGEN
Gewinde-Durchloch.
- **VCH.654-QA-AZ-FP**: polierte, verzinkte Stahlnabe.
- **VCH.654-QA-SST-FP**: Nabe Edelstahl 1.4305.


## FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die VCH.654-QA Schnellspann-Sterngriffe eignen sich für Schnellspann-Anwendungen (Quick Action). Dank der Fünfsternform kann der Bediener den Griff sicher mit den Fingern greifen, und der hintere Bereich ohne Hohlräume verhindert die Ansammlung von unreinen Rückstände. Das aus Edelstahl 1.4305 gefertigte Metallteil eignet sich für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosionsbeständige Materialien erforderlich sind.


## MONTAGEHINWEIS
Setzen Sie den Sterngriff auf den Gewindezapfen der Platte; schrauben Sie es nicht fest, sondern schieben Sie es lediglich bis zum Anschlag auf. Sobald die Platte so weit wie möglich vorgeschoben wurde, ziehen Sie den Sterngriff mit einer leichten Drehung fest.



ELESA Original design






### VCH.654-QA-AZ-FP

| Code | Beschreibung | D | $d_{6H}$ | L | $d_1$ | $l_1$ | $l_2$ | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175512 | VCH.654/40-QA-AZ-FP-M6 | 40 | M6 | 25.5 | 16 | 24 | 10 | 42 |
| 175513 | VCH.654/40-QA-AZ-FP-M8 | 40 | M8 | 25.5 | 16 | 24 | 10 | 39 |
| 175523 | VCH.654/50-QA-AZ-FP-M8 | 50 | M8 | 32 | 20 | 30 | 10 | 83 |
| 175524 | VCH.654/50-QA-FP-AZ-M10 | 50 | M10 | 32 | 20 | 30 | 10 | 76 |

### VCH.654-QA-SST-FP

INOX STAINLESS STEEL

| Code | Beschreibung | D | $d_{6H}$ | L | $d_1$ | $l_1$ | $l_2$ | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175516 | VCH.654/40-QA-SST-FP-M6 | 40 | M6 | 25.5 | 16 | 24 | 10 | 43 |
| 175517 | VCH.654/40-QA-SST-FP-M8 | 40 | M8 | 25.5 | 16 | 24 | 10 | 39 |
| 175527 | VCH.654/50-QA-SST-FP-M8 | 50 | M8 | 32 | 20 | 30 | 10 | 85 |
| 175528 | VCH.654/50-QA-SST-FP-M10 | 50 | M10 | 32 | 20 | 30 | 10 | 78 |



*Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.*