Bases pour systèmes de convoyage

à trois appuis, technopolymère

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +100° -30°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **BAS3-A**: vis M10, écrous et rondelles en acier zingué.
- **BAS3-SST**: vis M10, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304.


MONTAGE ÉLÉMENTS DE NIVELLEMENT

Les trois appuis de la base sont fournis avec douilles en laiton, trou passant fileté pour l'assemblage de la tige de l'éléments de nivellement séries LS.A (voir page 798), LV.A (voir page 804), LV.F (voir page 818).


CARACTÉRISTIQUES

Les formes arrondies à l'aspect moderne et élégant garantissent une facilité de nettoyage maximale en cas de chute de liquides ou de poudres par le haut.
Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 35 Nm.







Force de rétention
P = 2000 N



Charge statique max.
P = 9800 N

Les valeurs ont été obtenues avec couple de serrage 35 Nm





BAS3

Code	Description	d Tube (mm)	d Tube (GAS)	d Tube (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	800
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

Code	Description	⚖
419593	BAS3-42-SST	800
419591	BAS3-48-SST	790
419595	BAS3-50-SST	800
419589	BAS3-60-SST	770
419751	BAS3-40x40-SST	800
419753	BAS3-45x45-SST	795

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.