RoHS POM +60° -20°


MATIÈRE
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.


GOUJON DE ROTATION
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

CALOTTES COUVRE-VIS
Technopolymère à base de polyestère (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage à déclic.

EXÉCUTIONS STANDARD
- **CFQ-SH**: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- **CFQ-CH**: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
- **CFQ-EH**: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.

ANGLE DE ROTATION *(VALEUR APPROXIMATIVE)*
Max 195° (-15° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales (voir page 1298).









Essais de résistance

SOLLICITATION AXIALE		SOLLICITATION RADIALE		SOLLICITATION AVEC ANGLE DE 90°	
Charge maximum d'exercice	Charge de rupture	Charge maximum d'exercice	Charge de rupture	Charge maximum d'exercice	Charge de rupture
Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E90 [N]	R90 [N]
300	1220	350	1970	290	720


CFQ-SH




CFQ-CH



CFQ-EH





Code	Description	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	⚖
426331-C9	CFQ.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426332-C9	CFQ.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426333-C9	CFQ.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Couple conseillé pour vis d'assemblage.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.