Poignées tubulaires

Technopolymère et aluminium

RoHS PA +100° -20°

SUPPORTS LATÉRAUX

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate.

CALOTTES DE FERMETURE

- ECA.T: technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

SYSTÈME DE FIXATION ANTIROTATION TUBE

Système spécial de fixation du tube aux supports latéraux, à expansion. Cela permet d'éliminer la rotation du tube.

EXÉCUTIONS STANDARDS

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.

- **ETH-EP:** tube en aluminium, revêtement en résine epoxye, couleur métallisée graphite, finition mate. Haute résistance à l'usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Éviter le contact prolongé avec l'eau bouillante ou de la vapeur d'eau. Supports latéraux en couleur gris-noire.
- **ETH-AN:** tube en aluminium anodisé, couleur naturelle. Supports latéraux en couleur gris-noire.

Couple de serrage suggéré:

- assemblage postérieur avec trous lisses: 8 [Nm]
- assemblage frontal avec trous lisses ou filetés: 15 [Nm].

ERGONOMIE ET DESIGN

Les dimensions du tube permettent une prise très confortable et en même temps efficace; le système de fixation antirotation du tube aux supports latéraux a été étudié pour offrir une prise ferme et sûre pendant les manœuvres.

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Longueurs différentes.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- DS-ETH: entretoise en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre pour augmenter l'espace entre la poignée et le plan d'assemblage.
- ECA.T: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).



ERGOSTYLE® ELESA Original design reddot design award




C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ECA.T

Code	*Description*	*Calotte pour*
*29871-**	*ECA.T1-**	*ETH.28*
*29872-**	*ECA.T2-**	*ETH.35*

** Complétez avec l'index de la couleur (C1, ..., C17).*


DS-ETH






Code	Description	d2	h	h2	h4	Pour poignée	⚖
15251	DS-ETH.35-16	4	16	101.5	12.5	ETH.35	24
15253	DS-ETH.35-32	4	32.5	118	15	ETH.35	45

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.







*Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 262151-C2 ETH.28-300-EP-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ETH-EP

Code	Description	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262151-*	ETH.28-300-EP-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262155-*	ETH.28-400-EP-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262161-*	ETH.28-500-EP-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262165-*	ETH.28-600-EP-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262171-*	ETH.28-700-EP-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262211-*	ETH.35-300-EP-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262215-*	ETH.35-400-EP-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262221-*	ETH.35-500-EP-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262225-*	ETH.35-600-EP-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262231-*	ETH.35-700-EP-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262246-*	ETH.35-1000-EP-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

ETH-AN

Code	Description	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262153-*	ETH.28-300-AN-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262157-*	ETH.28-400-AN-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262163-*	ETH.28-500-AN-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262167-*	ETH.28-600-AN-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262173-*	ETH.28-700-AN-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262213-*	ETH.35-300-AN-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262217-*	ETH.35-400-AN-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262223-*	ETH.35-500-AN-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262227-*	ETH.35-600-AN-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262233-*	ETH.35-700-AN-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262248-*	ETH.35-1000-AN-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

* Charge maximum d'exercice
\# Charge de rupture

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.