# Poussoirs à bille et ressort

Acier INOX, bille en céramique

**CORPS FILETÉ**
Acier INOX AISI 316.


**BILLE**
Céramique, nitrure de silicium, couleur noire.

**RESSORT**
Acier INOX AISI 316.

**EXÉCUTIONS STANDARD**
- **GN 615.5-KN**: ressort à pression normale.
- **GN 615.5-KSN**: ressort à pression renforcée.

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**
Les poussoirs à bille et ressort GN 615.5 sont particulièrement adaptés aux environnements très corrosifs.
La bille en céramique est également anti-magnétique et électriquement isolante.






**GN 615.5-KN**

| Code | Description | d1 | d2 | l | w | Préchargement du ressort [N] | Charge max du ressort [N] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN.33804 | GN 615.5-M4-KN | M 4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 8.5 | 14 | 1 |
| GN.33805 | GN 615.5-M5-KN | M 5 | 3 | 12 | 0.9 | 8 | 14 | 1 |
| GN.33807 | GN 615.5-M6-KN | M 6 | 3.5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 2 |
| GN.33809 | GN 615.5-M8-KN | M 8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18 | 31 | 4 |
| GN.33814 | GN 615.5-M10-KN | M 10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 7 |
| GN.33816 | GN 615.5-M12-KN | M 12 | 8 | 22 | 2.5 | 26 | 49 | 11 |
| GN.33818 | GN 615.5-M16-KN | M 16 | 10 | 24 | 3.5 | 41 | 89 | 22 |

**GN 615.5-KSN**

| Code | Description | d1 | d2 | l | w | Préchargement du ressort [N] | Charge max du ressort [N] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN.33800 | GN 615.5-M4-KSN | M 4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 12 | 18 | 1 |
| GN.33806 | GN 615.5-M5-KSN | M 5 | 3 | 12 | 0.9 | 15 | 32 | 1 |
| GN.33808 | GN 615.5-M6-KSN | M 6 | 3.5 | 14 | 1 | 19 | 28 | 2 |
| GN.33810 | GN 615.5-M8-KSN | M 8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 36 | 62 | 4 |
| GN.33815 | GN 615.5-M10-KSN | M 10 | 6 | 19 | 2 | 57 | 104 | 7 |
| GN.33817 | GN 615.5-M12-KSN | M 12 | 8 | 22 | 2.5 | 61 | 110 | 10 |
| GN.33819 | GN 615.5-M16-KSN | M 16 | 10 | 24 | 3.5 | 68 | 142 | 22 |







Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.