
MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.


DONNÉES TECHNIQUES
En test de vieillissement thermique à long terme, avec une diminution maximum des propriétés critiques mécaniques de 50%, l'indice de température relative UL 746 B (RTI) a été équivalent à 65.
La certification "V0" selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.



L [J] = P [N] • h [m]



ELESA Original design



M.443 AE-V0

Code	Description	L	B	l	f	d	d_1	h	h_1	h_2	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150001	M.443/110 AE-V0	109	5.5	21	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	74	1300	1800	5	5	27
150012	M.443/140-6 AE-V0	137	7	26	117±1	6.5	10.5	41	7	15	93	1500	2100	9	12	49
150011	M.443/140-8 AE-V0	137	7	26	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	93	1500	1700	9	12	47
150021	M.443/150 AE-V0	150	7	27	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	108	1600	1700	12	12	52
150031	M.443/200 AE-V0	196	7.5	28	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	151	2000	1300	17	15	75

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.