MCT. | Boutons cannelés

Technopolymère, assemblage avec vis

RoHS PA +90° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

CALOTTE DE FERMETURE
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur orange ou noire, finition brillante avec surface centrale mate, assemblage à déclic.


EXÉCUTION STANDARD
Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
1. Posez sur un plan la base du bouton.
2. Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
3. Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
4. Montez la calotte à déclic.











C2 RAL2004 C9 RAL9005

Code	Description	D	d	L	d1	l2	h	s	⚖
138711	MCT.35 EH-5-C2	35	5	32	18	15	4	8	12
138712	MCT.35 EH-5-C9	35	5	32	18	15	4	8	12
138721	MCT.35 EH-6-C2	35	6	32	18	15	4	10	11
138722	MCT.35 EH-6-C9	35	6	32	18	15	4	10	11
138731	MCT.35 EH-8-C2	35	8	32	18	15	4	13	10
138732	MCT.35 EH-8-C9	35	8	32	18	15	4	13	10
138751	MCT.50 EH-6-C2	50	6	40	23	21	5	10	23
138752	MCT.50 EH-6-C9	50	6	40	23	21	5	10	23
138761	MCT.50 EH-8-C2	50	8	40	23	21	5	13	22
138762	MCT.50 EH-8-C9	50	8	40	23	21	5	13	22
138771	MCT.50 EH-10-C2	50	10	40	23	21	5	17	21
138772	MCT.50 EH-10-C9	50	10	40	23	21	5	17	21
138791	MCT.70 EH-8-C2	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138792	MCT.70 EH-8-C9	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138801	MCT.70 EH-10-C2	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138802	MCT.70 EH-10-C9	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138811	MCT.70 EH-12-C2	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138812	MCT.70 EH-12-C9	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138821	MCT.70 EH-14-C2	70	14	71	30.5	40	9	22	61
138822	MCT.70 EH-14-C9	70	14	71	30.5	40	9	22	61

ASSEMBLAGE CORRECT



ASSEMBLAGE INCORRECT



Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

elesa