COMPOSANTS STANDARD

- **MSR.60-B base de support**: technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- **CC-MSR.60 calottes couvre-vis**: technopolymère à base de polyestère (PBT) dans six couleurs, finition brillante, assemblage à pression. Fournies, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

- **MSR.60-C élément en croix**: technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- **MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF éléments porte- dispositifs**: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
- **MSR.60-T13 tubes de connexion**: profilé en aluminium disponible en longueurs standard de 100 à 2000 mm.

Sur demande des longueurs différentes sont disponibles.

- **TC13-MSR.60 calottes de fermeture tube:** technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, assemblage à pression. Fournies.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les systèmes de support pour dispositifs série MRS. realisés selon le brevet ELESA assurent une connexion facile et efficace entre les composants, en évitant le risque de rotation accidentelle.

Ces systèmes permettent le positionnement axial ou perpendiculaire du tube de connection ou sur des angles différents par rapport au plan de fixation.

AVANTAGES

- Tube de connexion façonné antirotation.
- Blocage de tous les composants au moyen d'une seule vis.
- Correction et régulation du positionnement des dispositifs supportés sur les cinq degrés de liberté (voir dessin) simple à effectuer.
- Absence de cavités pour éviter le dépôt de saleté ou de substances indésirables.
- Identification du dispositif simple à identifier grâce aux calottes colorées de la base.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- CC-MSR.60: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyester (PBT) en six couleurs, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
- TC13-MSR.60: calottes de fermeture tube en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, montage à pression (voir tableau).

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000


CC-MSR.60


Code	Description	Calottes couvre-vis pour
440011-*	CC-MSR.60-*	MSR.60-B

** Complétez avec l'index de la couleur (C1, ..., C6).*


TC13-MSR.60

Code	Description	Calottes de fermeture pour
440016	TC13-MSR.60	MSR.60-T13





5 degrées de liberté






FM design

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Fixez le support base au moyen de 2 vis M6 à tête cylindrique à six pans creux (non fournies).
2. Insérez la calotte de fermeture tube dans son propre logement et tapez des coups légers avec un maillet en plastique jusqu'au fond. Ne pas assembler la calotte dans l'extrémité fixée à la base.
3. Insérez le tube de connexion dans le trou façonné du support base et fixez-le en serrant la vis. Couple de serrage conseillé 5 Nm.
4. Insérez l'élément en croix qui permet l'assemblage d'un autre tube de connexion.
5. Assemblez les calottes de fermeture sur le tube de connexion.
6. Insérez le tube de connexion dans le trou façonné de l'élément en croix.
7. Assemblez sur le tube de connexion l'un des six porte-dispositifs disponibles.
   Après avoir positionné les composants, fixez la position en agissant sur les vis. Couple de serrage conseillé 3Nm. Il est convenable de ne pas dépasser cette valeur.
8. Après avoir complété le blocage, assemblez les calottes couvre-vis dans les logements prévus à cet effet sur le support base.

Instructions d'assemblage



Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 440001-C9 MSR.60-B-C9

C9	C2	C3	C4	C5	C6
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

MSR.60-B

Code	Description	Résistance au défilement [N]	⚖
440001-*	MSR.60-B-*	300	50



MSR.60-C

Code	Description	Résistance au défilement [N]	⚖
440021	MSR.60-C	300	19



MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF


Code	Description	Résistance au défilement [N]	⚖
440031	MSR.60-TA	300	18
440032	MSR.60-TB	300	17
440033	MSR.60-TC	300	19
440034	MSR.60-TD	300	18
440035	MSR.60-TE	300	18
440036	MSR.60-TF	300	20





MSR.60-T13


Code	Description	⚖
440050	MSR.60-T13-100	20
440055	MSR.60-T13-150	28
440060	MSR.60-T13-200	36
440065	MSR.60-T13-250	44
440070	MSR.60-T13-300	52
440200	MSR.60-T13-2000*	320

* Fourni sans bouchons de fermeture tube.









Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.