

MATERIAL

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyrastrar.

Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

SKYDDSRAM

Zinklegering, sandblästrad och behandlad yta.

SKRUVAR, MUTTRAR OCH BRICKOR

Blankförzinkat stål.

TÄTNINGSRINGAR

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi för tätning mot behållare samt under skruvhuvud.

Grovheten på applikationsytan för packningsringen $Ra = 3 \mu m$.

KONTRASTSKÄRM

Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort från den lutande sidan innan installation för att anpassas med markeringar och text.

STANDARDUTFÖRANDE

- **HCX-P**: utan termometer.
- **HCX/T-P**: med termometer.

MONTERING

När montering inte är möjligt från insidan av behållaren och väggarna inte är tillräckligt tjock, kan skruvarna användas tillsammans med Fast Mounting Kit (se sidan 1221)

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

90°C (med olja).

KÄNNETECKEN OCH PRESTANDA

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån och temperatur.

Särskilda öppningar i skyddsramen ger maximal synlighet vätskenivån även från sidan.

Alla stötar absorberas av ramen som överför dem till väggen på behållaren.

TEKNISKA DATA

I laborietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till 18 bar.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Eles tekniska avdelning.



Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftförhållanden.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Rörnivåglas för användning med vätskor som innehåller alkohol eller med varmvatten.
- Rörnivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
- Skyddsram för rörnivåglas HCX-SST (se sidan 1213), HCX-BW-SST (se sidan 1215), HCX-AR (se sidan 1214).
- Indikatorer med två röda kulformade flottörer (endast för utförande utan termometer).
- Indikatorer med cylindrisk eller stegformad (NBR eller FKM) packningsringar (i stället för O-ringar) för montering på behållare med ojämna ytor eller i varje fall inte helt plana.



Elesa Original design



Kod	Benämning	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f±0.2	C# [Nm]	Δ
11371	HCX.127-P-M12	127	M12	23	25	39	169	80	12	103	23	21	12.5	127	12	279
11376	HCX.127/T-P-M12	127	M12	23	25	39	169	80	12	103	23	21	12.5	127	12	281

Maximalt åtdragningsmoment.