TNR-PP | Bouchons filetés pour hautes pressions

Avec joint O-Ring, technopolymère (polypropylène)

RoHS PP +80° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé par des fibres de verre, se prête au contact avec des liquides acides ou basiques, couleur gris RAL 7024.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
OR en caoutchouc synthétique EPDM, couleur violette.
Le siège pour le logement, en plus de garantir la prévention de la perte du O-ring, permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.


TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
80°C.

DONNÉES TECHNIQUES
Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, on a obtenues des valeurs de tenue à la pression supérieurs à 100 bar.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit en ce qui concerne la nature du fluide, la température de fonctionnement et le type d'application.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Les bouchons de fermeture TNR-PP peuvent être personnalisés avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes type MH..



ELESA Original design



TNR-PP

Code	Description	d	s	D	h	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	22	25.5	10	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	27	32	11	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	19	22	9	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	22	25.5	9	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	27	32	11	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	32	37	12	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	38	44	13	23	31	18
158440	TNR-PP.1.1/4	G 1.1/4	46	53.5	14	26	38	32

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.