

IEL.N

Design originale ELESA

Impugnatura a due volumi



- **Materiale**

Elastomero termoplastico semirigido (TPE), durezza 40 Shore D. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

- **Colore**

Nero, finitura mat.

- **Calotta di chiusura**

Tecnopolimero, colore nero, finitura mat.

- **Montaggio**

Foro cieco liscio.

L'accoppiamento elastico, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberini da trafilato dal commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e impedisce lo sfilamento dell'impugnatura (vedi Dati Tecnici a pag. A13).

Istruzioni di montaggio

Imboccare accuratamente l'impugnatura all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso vi consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.

Ergonomia e design

Lo speciale design a due volumi dell'impugnatura offre alla mano dell'operatore una presa sicura ed ergonomica durante le operazioni di manovra.

IEL.N-H

Design originale ELESA

Impugnatura a due volumi con visiera lenticolare



- **Materiale**

Elastomero termoplastico semirigido (TPE), durezza 40 Shore D. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

- **Colore**

Nero, finitura mat.

- **Visiera lenticolare**

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli, grassi, benzine ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool). Montaggio a pressione. Aumenta la visibilità delle mostrine.

- **Montaggio**

Foro cieco liscio.



L'accoppiamento elastico, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberino da trafilato dal commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e impedisce lo sfilamento dell'impugnatura (vedi Dati Tecnici a pag. A13).

Accessori su richiesta

Mostrine autoadesive MA. (vedi pag. 314) con ideogrammi standard, da ordinare separatamente.

Istruzioni di montaggio

1. Imboccare accuratamente l'impugnatura **priva della visiera lenticolare** all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso, vi consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.
2. Fissare la mostrina autoadesiva (con ideogramma stampato sul lato adesivo) sulla superficie interna della visiera lenticolare, esercitando una pressione dal centro verso l'esterno per evitare l'inclusione di bolle d'aria. Imboccare a mano la visiera lenticolare e battere leggeri colpi con una mazzuola in plastica o in legno fino a chiusura. La mostrina rimane così incorporata e protetta dalla visiera lenticolare a tenuta stagna.



Elesa Standards		Dimensioni principali			Foro montaggio		△△
Codice	Descrizione	L	D	d1	d	h	g
26601	IEL.65 N-10	65	45	23	10	50	43
26602	IEL.65 N-12	65	45	23	12	50	40

Elesa Standards		Dimensioni principali				Foro montaggio		△△
Codice	Descrizione	L	D	d1	S	d	h	g
26611	IEL.65 N-10-H	65	45	23	25	10	50	43
26612	IEL.65 N-12-H	65	45	23	25	12	50	40