



**MATERIALE**

Tecnopolimero base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

**ESECUZIONE STANDARD**

Foro cieco liscio. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

**MOSTRINA FRONTALE AUTOADESIVA**

Alluminio anodizzato opaco. Fornita montata.

**APPLICAZIONI**

La manopola MD51 è stata realizzata per essere montata sugli indicatori di posizione digitali a comando diretto DD51 (vedi pag. 662) oppure su indicatori di posizione elettronici a comando diretto DE51 (vedi pag. 680).

**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

Grano di fissaggio acciaio INOX.


La mostrina frontale può essere personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici, ecc. o fornita in colori diversi.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Rimuovere la vite di fissaggio dalla boccola dell'indicatore.
2. Inserire la manopola MD51 assicurandosi che la sede del grano della stessa corrisponda con il foro filettato della boccola dell'indicatore.
3. Avvitare il grano, fornito con la manopola, in modo da bloccare contemporaneamente l'albero di comando, la boccola dell'indicatore e la manopola.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	
CE.85851	MD51-31-14-NR	9

Indicatori di posizione