Maniglie a ripresa

Tecnopolimero

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat.

PULSANTE DI RIPRESA

Tecnopolimero nei colori Elecolors, finitura lucida.

ESECUZIONI STANDARD

Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

- **ERX-B:** boccola ottone, foro cieco filettato.
- **ERX-SST:** boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- **ERX-p:** prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).
- **ERX-SST-p:** prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:

- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.

RESISTENZA A FATICA

Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive, a volte, con frequenza molto elevata.
Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (a cicli di serraggio ripetuti) dell'innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all'elemento filettato (boccola o prigioniero).
Da numerose prove di laboratorio effettuate con un'apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, risulta, ad esempio, che la maniglia a ripresa ERX.78 resiste senza manifestare cedimenti ad oltre 100.000 cicli di serraggio, sotto l'azione di una forza applicata di 490 N (vedi grafico).
Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.


ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.




ERGOSTYLE® ELESA Original design

design 96/97 stuttgart · if INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER 1995



ERX-B



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



*Completare con l'indice del colore es.: 233061-C2 ERX.30 B-M3-C2

C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-B

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
233061-*	ERX.30 B-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*	ERX.30 B-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*	ERX.30 B-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*	ERX.30 B-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*	ERX.44 B-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*	ERX.44 B-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*	ERX.63 B-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*	ERX.63 B-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*	ERX.63 B-M10-*	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*	ERX.78 B-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*	ERX.78 B-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*	ERX.78 B-M12-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*	ERX.95 B-M10-*	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*	ERX.95 B-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*	ERX.95 B-M14-*	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*	ERX.108 B-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*	ERX.108 B-M14-*	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*	ERX.108 B-M16-*	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58




*Completare con l'indice del colore es.: 233061-C2-C1 ERX.30-C2-B-M3-C1

C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-B

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
233061-*-C1	ERX.30-*-B-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*-C1	ERX.30-*-B-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*-C1	ERX.30-*-B-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*-C1	ERX.30-*-B-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*-C1	ERX.44-*-B-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*-C1	ERX.44-*-B-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*-C1	ERX.63-*-B-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*-C1	ERX.63-*-B-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*-C1	ERX.63-*-B-M1-C1	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*-C1	ERX.78-*-B-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*-C1	ERX.78-*-B-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*-C1	ERX.78-*-B-M12-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*-C1	ERX.95-*-B-M10-C1	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*-C1	ERX.95-*-B-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*-C1	ERX.95-*-B-M14-C1	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*-C1	ERX.108-*-B-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*-C1	ERX.108-*-B-M14-C1	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*-C1	ERX.108-*-B-M16-C1	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.





*Completare con l'indice del colore es.: 235071-C2 ERX.30 SST-M5-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
235069-*	ERX.30 SST-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*	ERX.30 SST-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*	ERX.30 SST-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*	ERX.30 SST-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*	ERX.44 SST-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*	ERX.44 SST-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*	ERX.63 SST-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*	ERX.63 SST-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*	ERX.78 SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*	ERX.78 SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*	ERX.95 SST-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*	ERX.108 SST-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60



*Completare con l'indice del colore es.: 235071-C2-C1 ERX.30-C2-SST-M5-C1


C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST


INOX STAINLESS STEEL


Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
235069-*-C1	ERX.30-*-SST-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*-C1	ERX.30-*-SST-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*-C1	ERX.30-*-SST-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*-C1	ERX.30-*-SST-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*-C1	ERX.44-*-SST-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*-C1	ERX.44-*-SST-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*-C1	ERX.63-*-SST-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*-C1	ERX.63-*-SST-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*-C1	ERX.78-*-SST-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*-C1	ERX.78-*-SST-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*-C1	ERX.95-*-SST-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*-C1	ERX.108-*-SST-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



ERX-p





*Completare con l'indice del colore es.: 234001-C2 ERX.30 p-M5x10-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
234001-*	ERX.30 p-M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*	ERX.30 p-M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*	ERX.30 p-M5x20-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*	ERX.30 p-M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*	ERX.30 p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*	ERX.30 p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*	ERX.30 p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*	ERX.30 p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*	ERX.30 p-M6x40-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*	ERX.44 p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*	ERX.44 p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*	ERX.44 p-M5x20-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*	ERX.44 p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*	ERX.44 p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*	ERX.44 p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*	ERX.44 p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*	ERX.44 p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*	ERX.44-p-M6x35-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*	ERX.44 p-M6x40-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*	ERX.44 p-M6x45-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*	ERX.44 p-M8x16-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*	ERX.44 p-M8x20-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*	ERX.44 p-M8x25-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*	ERX.63 p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*	ERX.63 p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*	ERX.63 p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*	ERX.63 p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*	ERX.63 p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*	ERX.63 p-M6x35-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*	ERX.63 p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*	ERX.63 p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*	ERX.63 p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*	ERX.63 p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*	ERX.63 p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*	ERX.63 p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*	ERX.63 p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*	ERX.63 p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*	ERX.63 p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*	ERX.63 p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*	ERX.63 p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*	ERX.63 p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*	ERX.63 p-M8x80-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*	ERX.63 p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*	ERX.63 p-M10x30-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*	ERX.63 p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*	ERX.63 p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*	ERX.63 p-M10x60-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.




*Completare con l'indice del colore es.: 234498-C2 ERX.78 p-M8x20-C2

C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017


ERX-p


Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
234498-*	ERX.78 p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*	ERX.78 p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*	ERX.78 p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*	ERX.78 p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*	ERX.78 p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*	ERX.78 p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*	ERX.78 p-M8x55-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*	ERX.78 p-M8x60-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*	ERX.78 p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*	ERX.78 p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*	ERX.78 p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*	ERX.78 p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*	ERX.78 p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*	ERX.78 p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*	ERX.78 p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*	ERX.78 p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551-*	ERX.78 p-M10x70-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*	ERX.78 p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*	ERX.78 p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*	ERX.78 p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*	ERX.78 p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*	ERX.78 p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*	ERX.78 p-M12x45-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*	ERX.78 p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591-*	ERX.78 p-M12x60-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*	ERX.78 p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*	ERX.78 p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*	ERX.95 p-M12x20-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*	ERX.95 p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*	ERX.95 p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*	ERX.95 p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*	ERX.95 p-M16x30-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*	ERX.95 p-M16x50-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*	ERX.95 p-M16x70-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*	ERX.108 p-M12x20-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*	ERX.108 p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*	ERX.108 p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*	ERX.108 p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*	ERX.108 p-M14x30-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*	ERX.108 p-M14x50-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*	ERX.108 p-M14x70-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*	ERX.108 p-M16x30-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*	ERX.108 p-M16x50-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*	ERX.108 p-M16x70-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



ERX-p








*Completare con l'indice del colore es.: 234001-C2-C1 ERX.30-C2-p-M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ERX-p


Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
234001-*-C1	ERX.30-*-p-M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*-C1	ERX.30-*-p-M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*-C1	ERX.30-*-p-M5x20-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*-C1	ERX.30-*-p-M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*-C1	ERX.30-*-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*-C1	ERX.30-*-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*-C1	ERX.30-*-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*-C1	ERX.30-*-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*-C1	ERX.30-*-p-M6x40-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*-C1	ERX.44-*-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*-C1	ERX.44-*-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*-C1	ERX.44-*-p-M5x20-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*-C1	ERX.44-*-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*-C1	ERX.44-*-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*-C1	ERX.44-*-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*-C1	ERX.44-*-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*-C1	ERX.44-*-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*-C1	ERX.44-*-p-M6x35-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*-C1	ERX.44-*-p-M6x40-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*-C1	ERX.44-*-p-M6x45-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*-C1	ERX.44-*-p-M8x16-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*-C1	ERX.44-*-p-M8x20-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*-C1	ERX.44-*-p-M8x25-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*-C1	ERX.63-*-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*-C1	ERX.63-*-p-M6x16-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*-C1	ERX.63-*-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*-C1	ERX.63-*-p-M6x25-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*-C1	ERX.63-*-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*-C1	ERX.63-*-p-M6x35-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*-C1	ERX.63-*-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*-C1	ERX.63-*-p-M6x50-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*-C1	ERX.63-*-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*-C1	ERX.63-*-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*-C1	ERX.63-*-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*-C1	ERX.63-*-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*-C1	ERX.63-*-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*-C1	ERX.63-*-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*-C1	ERX.63-*-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*-C1	ERX.63-*-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*-C1	ERX.63-*-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*-C1	ERX.63-*-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*-C1	ERX.63-*-p-M8x80-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*-C1	ERX.63-*-p-M10x20-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*-C1	ERX.63-*-p-M10x30-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*-C1	ERX.63-*-p-M10x40-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*-C1	ERX.63-*-p-M10x50-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*-C1	ERX.63-*-p-M10x60-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



ERX-p
ERX-SST-p







*Completare con l'indice del colore es.: 234498-C2-C1 ERX.78-C2-p-M8x20-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
234498-*-C1	ERX.78-*-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*-C1	ERX.78-*-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*-C1	ERX.78-*-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*-C1	ERX.78-*-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*-C1	ERX.78-*-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*-C1	ERX.78-*-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*-C1	ERX.78-*-p-M8x55-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*-C1	ERX.78-*-p-M8x60-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*-C1	ERX.78-*-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*-C1	ERX.78-*-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*-C1	ERX.78-*-p-M10x25-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*-C1	ERX.78-*-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*-C1	ERX.78-*-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*-C1	ERX.78-*-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*-C1	ERX.78-*-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*-C1	ERX.78-*-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551-*-C1	ERX.78-*-p-M10x70-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*-C1	ERX.78-*-p-M12x20-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*-C1	ERX.78-*-p-M12x25-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*-C1	ERX.78-*-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*-C1	ERX.78-*-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*-C1	ERX.78-*-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*-C1	ERX.78-*-p-M12x45-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*-C1	ERX.78-*-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591-*-C1	ERX.78-*-p-M12x60-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*-C1	ERX.78-*-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*-C1	ERX.78-*-p-M12x80-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*-C1	ERX.95-*-p-M12x20-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*-C1	ERX.95-*-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*-C1	ERX.95-*-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*-C1	ERX.95-*-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*-C1	ERX.95-*-p-M16x30-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*-C1	ERX.95-*-p-M16x50-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*-C1	ERX.95-*-p-M16x70-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*-C1	ERX.108-*-p-M12x20-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*-C1	ERX.108-*-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*-C1	ERX.108-*-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*-C1	ERX.108-*-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*-C1	ERX.108-*-p-M14x30-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*-C1	ERX.108-*-p-M14x50-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*-C1	ERX.108-*-p-M14x70-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*-C1	ERX.108-*-p-M16x30-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*-C1	ERX.108-*-p-M16x50-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*-C1	ERX.108-*-p-M16x70-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



*Completare con l'indice del colore es.: 235061-C2 ERX.30-SST-p M5x10-C2


C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-SST-p


INOX STAINLESS STEEL


Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
235061-*	ERX.30-SST-p M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*	ERX.30-SST-p M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*	ERX.30-SST-p M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*	ERX.30 SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*	ERX.30 SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*	ERX.30 SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*	ERX.30 SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*	ERX.44 SST-p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*	ERX.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*	ERX.44 SST-p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*	ERX.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*	ERX.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*	ERX.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*	ERX.44 SST-p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*	ERX.63 SST-p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*	ERX.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*	ERX.63 SST-p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*	ERX.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*	ERX.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*	ERX.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*	ERX.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*	ERX.63 SST-p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*	ERX.63 SST-p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*	ERX.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*	ERX.63 SST-p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*	ERX.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*	ERX.63 SST-p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*	ERX.63 SST-p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52
235601-*	ERX.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*	ERX.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*	ERX.78 SST-p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*	ERX.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*	ERX.78 SST-p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*	ERX.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*	ERX.78 SST-p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*	ERX.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*	ERX.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*	ERX.78 SST-p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*	ERX.78 SST-p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*	ERX.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*	ERX.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*	ERX.78 SST-p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*	ERX.78 SST-p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*	ERX.78 SST-p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*	ERX.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*	ERX.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*	ERX.78 SST-p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*	ERX.95 SST-p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*	ERX.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*	ERX.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*	ERX.95 SST-p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*	ERX.108 SST-p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*	ERX.108 SST-p-M12x40-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*	ERX.108 SST-p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*	ERX.108 SST-p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



ERX-SST-p







*Completare con l'indice del colore es.: 235061-C2-C1 ERX.30-C2-SST-p M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
235061-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*-C1	ERX.30-*-SST-p M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



*Completare con l'indice del colore es.: 235341-C2-C1 ERX.63-C2 SST-p-M6x10-C1

C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
235601-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x80-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x40-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x40-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.