RoHS PP PA +80° 0°

MATERIAL
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

CENTRUMLOCK
- Självhäftande centrumlock i anodiserad aluminium.
- VRTP.375: centrumlock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i RAL 7035 grå färg, blank yta, montering genom presspassning.

STANDARDUTFÖRANDE
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.
- **VRTP.**: utan handtag.
- **VRTP+I**: med vridbart handtag I.621+x (se sidan 406) i teknopolymer.
- **VRTP+IEL**: med vridbart handtag IEL+x SOFT (se sidan 377) i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
- **VRTP+IR**: med fällbart handtag IR.620 (se sidan 414) i teknopolymer.
- **K**: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 (se sidan A-16), tolerans P9 dvs.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN
- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål (se sidan 897).
- ECB.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning, tillgängligt för VRTP.125, VRTP.160 och VRTP.200 (se tabell).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN
Rattar med tvärgående hål enligt EN 110 (se sidan A-16).




ELESA Original design

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ECB.T

Kod	*Benämning*	*Centrumlock för*
*29552-**	*ECB.T2-**	*VRTP.125*
*29553-**	*ECB.T3-**	*VRTP.160*
*29554-**	*ECB.T4-**	*VRTP.200*

** Komplettera med färg index (C1, ..., C6).*




VRTP.

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	C# [Nm]	L# [J]	⚖
78411-R	VRTP.80-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	32	5	74
78412-R	VRTP.80-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	32	5	70
78510-R	VRTP.100-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	105
78511-R	VRTP.100-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	100
78512-R	VRTP.100-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	54	7	95
78610-R	VRTP.125-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	94	10	165
78611-R	VRTP.125-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	94	10	160
78612-R	VRTP.125-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	94	10	155
78710-R	VRTP.160-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	185	15	282
78711-R	VRTP.160-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	185	15	275
78712-R	VRTP.160-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	185	15	263
78810-R	VRTP.200-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	490
78811-R	VRTP.200-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	460
78813-R	VRTP.200-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	300	24	430
78911-R	VRTP.250-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	420	28	730
78913-R	VRTP.250-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	420	28	710
78948-R	VRTP.300-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	480	36	940
78951-R	VRTP.300-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	480	36	970
79011-R	VRTP.375-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	380	55	1350

* För att beställa utförandet med hål och kilspår, lägg till index -K efter koden och beskrivningen (d.v.s. 78411-R-K VRTP.80 A-8-K).
# För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



VRTP+I

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
78421-R	VRTP.80+I-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	M6	29	32	5	104
78422-R	VRTP.80+I-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	45	M6	29	32	5	100
78520-R	VRTP.100+I-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	150
78521-R	VRTP.100+I-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	145
78522-R	VRTP.100+I-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	M6	37	54	7	140
78620-R	VRTP.125+I-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	250
78621-R	VRTP.125+I-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	245
78622-R	VRTP.125+I-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	65	M8	48	94	10	240
78720-R	VRTP.160+I-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	363
78721-R	VRTP.160+I-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	356
78722-R	VRTP.160+I-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	73	M8	65	185	15	339
78820-R	VRTP.200+I-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	579
78821-R	VRTP.200+I-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	552
78823-R	VRTP.200+I-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	80	M8	84	300	24	525
78921-R	VRTP.250+I-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	90	M10	103	420	28	904
78923-R	VRTP.250+I-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	90	M10	103	420	28	888
78958-R	VRTP.300+I-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	90	M10	127	480	36	1050
78961-R	VRTP.300+I-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	90	M10	123	480	36	1111
79021-R	VRTP.375+I-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	90	M10	160	380	55	1240

VRTP+IEL

78926-R	VRTP.250+IEL-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	65	M10	103	420	28	914
78928-R	VRTP.250+IEL-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	65	M10	103	420	28	818
78964-R	VRTP.300+IEL-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	65	M10	127	480	36	1060
78966-R	VRTP.300+IEL-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	65	M10	127	480	36	1121
79026-R	VRTP.375+IEL-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	65	M10	160	380	55	1260

VRTP+IR

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
78431-R	VRTP.80+IR-A8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	32	5	102
78432-R	VRTP.80+IR-A10	80	10	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	32	5	98
78530-R	VRTP.100+IR-A8	99	8	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	170
78531-R	VRTP.100+IR-A10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	163
78532-R	VRTP.100+IR-A12	99	12	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	54	7	155
78630-R	VRTP.125+IR-A8	125	8	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	235
78631-R	VRTP.125+IR-A12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	230
78632-R	VRTP.125+IR-A14	125	14	44	22	22	20	26	31	22	65	48	94	10	225
78730-R	VRTP.160+IR-A8	160	8	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	395
78731-R	VRTP.160+IR-A14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	388
78732-R	VRTP.160+IR-A16	160	16	51	25	26	24	32	40	27	73	65	185	15	380
78830-R	VRTP.200+IR-A8	200	8	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	625
78831-R	VRTP.200+IR-A16	200	16	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	593
78833-R	VRTP.200+IR-A20	200	20	61	28	30	28	36	48.5	34	80	84	300	24	560
78931-R	VRTP.250+IR-A20	250	20	69	32	35	33	45	58	38	90	105	420	28	932
78933-R	VRTP.250+IR-A24	250	24	69	32	35	33	45	58	38	90	105	420	28	892
78968-R	VRTP.300+IR-A20	300	20	78	35.5	40	37	52	66	43	90	123	480	36	1080
78971-R	VRTP.300+IR-A26	300	26	78	35.5	40	37	52	66	43	90	123	480	36	1210
79031-R	VRTP.375+IR-A26	375	26	87	39	35	33	70	81	43	90	160	380	55	1350

* För att beställa utförandet med hål och kilspår, lägg till index -K efter koden och beskrivningen (d.v.s. 78411-R-K VRTP.80 A-8-K).
# För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.