

Design originale ELESA

## Volantini a disco con impugnatura ribaltabile



- **Materiale**  
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
- **Colore**  
Grigio-nero, finitura mat.
- **Montaggio**  
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
- **Calottina copriboccola**  
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Ergostyle, finitura mat; fornita non montata, montaggio a pressione, rimovibile con un cacciavite. Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella seguente).

Codice	Descrizione	Calottina copriboccola per
29592-*	ECB.S2-*	ESW.125
29593-*	ECB.S3-*	ESW.150
29594-*	ECB.S4-*	ESW.175

\* Completare codice e descrizione aggiungendo l'indice del colore (C1, ..., C6).

- **Impugnatura ribaltabile**  
Tipo EFH. a (vedi pag. 353) tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore grigio-nero, finitura mat. Lo speciale design a due volumi e la forma terminale semisferica offrono alla mano dell'operatore una presa sicura ed ergonomica durante le operazioni di rotazione del volante.

### Accessori su richiesta

Rondella di ritegno assiale tipo GN 184 (vedi pag. 502).


### Esecuzioni speciali a richiesta

Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A17).


Per l'ordinazione del volante di manovra con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 207441-K-ESW.125+IR A-12-K-).

### Ergonomia e design

La lobatura posteriore interna facilita la presa e la manovra del volante anche da posizioni laterali o decentrate.



Esempio di montaggio con linguetta e vite assiale



Elesa Standards		Dimensioni principali									Alesaggio		Impugnatura		C #	L #	△△
Codice	Descrizione	D	L	l	d1	d2	d3	d4	d5	h1	d H7	h	H	R	[Nm]	[J]	g
207441-*	ESW.125+IR A-12-*	125	42.5	11	26	24	31	35	29	13.5	12	27	65	47	125	14	275
207451-*	ESW.150+IR A-14-*	150	47.5	12	26	24	34	38	32	15.5	14	30	73	57	180	15	410
207461-*	ESW.175+IR A-16-*	176	52.5	13	35	33	39	44	36	22.5	16	28	86	70	195	20	560

\* Completare codice e descrizione dell'articolo standard desiderato aggiungendo l'indice del colore della calottina (C1, ..., C6), es: 207441-C2 ESW.125+IR A-12-C2

# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici (pag. A8).