

VL.140 FP

Design originale ELESa

Volantini a lobi



• Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.


• Colore

Nero, finitura lucida.

• Montaggio

Mozzo affiorante anteriormente:

- Esecuzione **A**: acciaio brunito in diverse versioni:
non forato, foro passante alesato H7, foro passante filettato 6H.
- Esecuzione **B**: ottone non forato.



Elesa Standards		Dimensioni principali								Foro montaggio			Mozzo		⚖
Codice	Descrizione	D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d H7	d 6H	l	Acciaio	Ottone	g
74111	VL.140/50 FP-A	51	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21	•		75
74114	VL.140/50 FP-A-8	51	29	13	20	18	10	-	-	8	-	21	•		67
74115	VL.140/50 FP-A-10	51	29	13	20	18	10	-	-	10	-	21	•		62
74117	VL.140/50 FP-A-M8	51	29	13	20	18	10	-	-	-	M8	21	•		70
74121	VL.140/50 FP-B	51	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21		•	78
74211	VL.140/60 FP-A	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23	•		130
74214	VL.140/60 FP-A-10	61	30	16	25	24	11	-	-	10	-	23	•		116
74217	VL.140/60 FP-A-M10	61	30	16	25	24	11	-	-	-	M10	23	•		120
74221	VL.140/60 FP-B	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23		•	137
74311	VL.140/70 FP-A	69	33	18	30	28	12	-	-	-	-	25	•		184
74314	VL.140/70 FP-A-12	69	33	18	30	28	12	18.1	0.8	12	-	25	•		172
74315	VL.140/70 FP-A-14	69	33	18	30	28	12	21.4	1.5	14	-	25	•		165
74317	VL.140/70 FP-A-M12	69	33	18	30	28	12	18.1	0.8	-	M12	25	•		180
74321	VL.140/70 FP-B	69	33	18	30	28	12	-	-	-	-	25		•	210
74411	VL.140/80 FP-A	82	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30	•		310
74414	VL.140/80 FP-A-14	82	40	19	35	34	15	18.1	0.8	14	-	30	•		274
74415	VL.140/80 FP-A-16	82	40	19	35	34	15	21.4	1.5	16	-	30	•		262
74417	VL.140/80 FP-A-M14	82	40	19	35	34	15	18.1	0.8	-	M14	30	•		282
74421	VL.140/80 FP-B	82	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30		•	330