GN 425.4

Poignée rabattable encastrable

RoHS

- **Poignées**
  Acier chromé.
- **Plaque d'assemblage**
  Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxye, couleur noire RAL 9005, finition mate.
- **Exécution standard**
  Trous passants pour vis à tête évasée plate. La poignée est fournie assemblée sur la relative plaque.

Caractéristiques et applications

La poignée GN 425.4 est particulièrement indiquée quand il faut reduire au minimum l'incombrement, la plaque ayant une protrubérence de seulement 3 mm par rapport au plan d'assemblage.



Code	Description	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN.26741	GN 425.4-120-CR-SW	120	170	65	154	49	402	402	402	402

Modèles ELESA-GANTER tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.