

GN 6333

Dadi esagonali per serraggio rapido

RoHS

• Materiale

Acciaio zincato, classe 10 (resistenza a trazione 1.000 N/mm²).

• Anello elastico

Acciaio zincato, classe 10 (resistenza a trazione 1.000 N/mm²).

Caratteristiche e applicazioni

I dadi esagonali GN 6333 sono indicati per serraggi rapidi.

Istruzioni di montaggio

Il dadi esagonali per serraggio rapido GN 6333 consentono il fissaggio e il rilascio rapido di un elemento filettato con pochi giri di avvitamento/ svitamento.

Il corpo esterno esagonale si innesta, con una leggera pressione, sui due semi-dadi simmetrici filettati, uniti da un anello elastico, che si aprono a valva liberando la filettatura.




Istruzioni di montaggio

Montaggio

Posizionare premendo i semidadi fino alla posizione di serraggio.



Premere sull'elemento esterno (bloccando il dado) e serrare con massimo 1/2 rotazione.

Elemento esterno con corpo esagonale



Smontaggio

Dopo aver svitato il dado, estrarlo tirando l'elemento esterno.



Codice	Descrizione	d ₁	d ₂ #	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s	Carico statico [KN]	⚖
GN.28651	GN 6333-M10	M10	19	-	25.5	22	3.5	37.5	24	79	60
GN.28652	GN 6333-M12	M12	19	-	25.5	22	3.5	37.5	24	137	65
GN.29203	GN 6333-M16	M16	28	35	23	10	3	36	27	130	100
GN.29205	GN 6333-M20	M20	35	42	29	12	3.5	45	34	203	176
GN.29207	GN 6333-M24	M24	42	50	35	15	4	54	41	293	312