

GN 6333

Snabbblåsmutter

RoHS

- **Material**
Förzinkat stål, klass 10 (brottgräns 1000 N/mm²).
- **Elastisk ring**
Förzinkat stål, klass 10 (brottgräns 1000 N/mm²).

Kännetecken och användning

GN 6333 muttrar lämpar sig för snabb åtdragning.

Monteringsinstruktion

GN 6333 snabbblåsmutter möjliggör en snabb åtdragning eller demontering av en gängad detalj där det endast krävs ett fåtal varv för att skruva åt eller skruva loss muttern.

Gången består av två symmetrisk mutterhalvor som hålls ihop av en elastisk ring som låses fast genom det sexkantiga yttre höljet.




Exempel på montering

Montering



Pressa ner mutterhalvorna till låsläget

Tryck på den yttre delen (genom att låsa muttern) och lås med maximal 1/2 varv



Demontering

Skruva loss muttern, ta bort den genom att dra i den yttre delen



Kod	Benämning	d ₁	d ₂ #	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s	Statisk belastning [kN]	
GN.28651	GN 6333-M10	M10	19	-	25.5	22	3.5	37.5	24	79	60
GN.28652	GN 6333-M12	M12	19	-	25.5	22	3.5	37.5	24	137	65
GN.29203	GN 6333-M16	M16	28	35	23	10	3	36	27	130	100
GN.29205	GN 6333-M20	M20	35	42	29	12	3.5	45	34	203	176
GN.29207	GN 6333-M24	M24	42	50	35	15	4	54	41	293	312