

**MATERIAL**  
Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

**INDIKATOR HUS**  
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

**VRIDBARA HANDTAG**  
Typ I.301+x (se sidan 405) duroplast, svart färg, blank yta.



**STANDARDUTFÖRANDE**  
Svartoxiderad stålbuskning, oborrad.  
Se tabell för maximalt tillåtna borrhål diameter d max och djup p max.

**VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)**  
VD-XX+I skivrattar kan användas tillsammans med analoga gravitations lägesindikatorer typ GA01 - GA02 - GA05 (se sidan 464).  
Se även "Monteringsinstruktion" för gravitationstyrda lägesindikatorer (på sidan 462).

**SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**  
Utförande med återställning: indikatorns visade värde kan återställas i valfritt läge inom positionerings intervallet, så att ytterligare avläsningar kan hänvisa till återställnings punkten. För att återställa avläsningen vrid indikatorhuset tills de två visarna pekar mot noll punkten genom att hålla indikatorn stilla. På detta sätt kan man enkelt justera det relevanta läget mellan indikatorn och rattan utan att riskera en oavsiktlig justering.



ELESA Original design



| Kod      | Benämning     | D   | L  | dmax | pmax | d1 | d2 | d3  | I1 | B  | K  | H   | m   | R   | ⚖    |
|----------|---------------|-----|----|------|------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
| CE.31811 | VD.225-GXX5+I | 225 | 62 | 34   | 25   | 49 | 66 | 122 | 15 | 23 | 86 | 90  | M10 | 99  | 1630 |
| CE.31911 | VD.250-GXX5+I | 250 | 66 | 34   | 25   | 49 | 70 | 122 | 15 | 25 | 86 | 90  | M10 | 109 | 1880 |
| CE.32011 | VD.300-GXX5+I | 300 | 76 | 42   | 35   | 58 | 82 | 122 | 18 | 25 | 98 | 90  | M10 | 134 | 3170 |
| CE.32111 | VD.350-GXX5+I | 350 | 92 | 42   | 35   | 58 | 90 | 122 | 18 | 38 | 98 | 100 | M10 | 157 | 4340 |