

VL.140 FP

Design original ELESa

Petits volants à lobes



• Matière

Matière plastique thermdurçissable à base phénolique (PF). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

• Couleur


Noir, finition brillante.

• Assemblage

Moyeu affleurant antérieurement:

- Exécution **A**: acier bruni disponible en versions différentes: non percé, avec trou passant alésé H7, avec trou passant fileté 6H.

- Exécution **B**: laiton non percé.



Elesa Standards		Dimensions principales								Trou assemblage			Moyeu		△△
Code	Description	D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d H7	d 6H	l	Acier	Laiton	g
74111	VL.140/50 FP-A	51	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21	•		75
74114	VL.140/50 FP-A-8	51	29	13	20	18	10	-	-	8	-	21	•		67
74115	VL.140/50 FP-A-10	51	29	13	20	18	10	-	-	10	-	21	•		62
74117	VL.140/50 FP-A-M8	51	29	13	20	18	10	-	-	-	M8	21	•		70
74121	VL.140/50 FP-B	51	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21		•	78
74211	VL.140/60 FP-A	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23	•		130
74214	VL.140/60 FP-A-10	61	30	16	25	24	11	-	-	10	-	23	•		116
74217	VL.140/60 FP-A-M10	61	30	16	25	24	11	-	-	-	M10	23	•		120
74221	VL.140/60 FP-B	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23		•	137
74311	VL.140/70 FP-A	69	33	18	30	28	12	-	-	-	-	25	•		184
74314	VL.140/70 FP-A-12	69	33	18	30	28	12	18.1	0.8	12	-	25	•		172
74315	VL.140/70 FP-A-14	69	33	18	30	28	12	21.4	1.5	14	-	25	•		165
74317	VL.140/70 FP-A-M12	69	33	18	30	28	12	18.1	0.8	-	M12	25	•		180
74321	VL.140/70 FP-B	69	33	18	30	28	12	-	-	-	-	25		•	210
74411	VL.140/80 FP-A	82	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30	•		310
74414	VL.140/80 FP-A-14	82	40	19	35	34	15	18.1	0.8	14	-	30	•		274
74415	VL.140/80 FP-A-16	82	40	19	35	34	15	21.4	1.5	16	-	30	•		262
74417	VL.140/80 FP-A-M14	82	40	19	35	34	15	18.1	0.8	-	M14	30	•		282
74421	VL.140/80 FP-B	82	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30		•	330