




DOSSIER : L'INSTRUMENTATION EST MAINTENANT PARTOUT !

pages 32 à 52

A lire aussi :

- Superbes visites et réalisations
- Solutions pour recycler vos eaux industrielles
- Portrait d'Emilie Baudet - SEQENS

pages 6 à 26

pages 54 à 57

page 58



HCK. Indicateur de niveau à colonne

Fiabilité et efficacité dans le temps, avec des liquides, des agents chimiques agressifs ou des solutions de glycol.

- Tube transparent en polycarbonate ou verre PYREX®
- Protection en Polycarbonate transparent contre les chocs
- Visibilité maximale des niveaux même en position latérale
- Joint FKM type VITON® ou NBR
- Température max. 130°C
- Hauteur personnalisable avec entraxe jusqu'à 1,500 mm

VITON® Registered trademark by DuPont Dow Elastomers
PYREX® Registered trademark by Corning Inc.



En savoir plus sur les éléments standards ELESa pour les machines de construction et de manutention sur elesa.com

elesa.com

STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE



Plans CAD pour + 50.000 produits



ACHETEZ EN LIGNE !

Suivez-nous sur :



elesa®

Bourdon
Baumer Group



ACCURACY
SINCE
1835



WEP5, le premier manomètre mécanique de sécurité IoT

La surveillance de pression mécanique avec connectivité LoRaWAN®. Conçu pour une utilisation dans tous les environnements, même les plus exigeants, le manomètre WEP5 transmet des données sur de longues portées. Il s'agit d'un instrument basse consommation, dont la batterie dispose d'une durée de vie de plusieurs années. La technologie LoRa® n'engendre aucun coût de fonctionnement et ne requiert aucun réseau.



www.bourdon-instruments.com