

**MATÈRE**

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch"erti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate. Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

CALOTTE DE FERMETURE

Technopolymère à base de polypropylène (PP), dans les couleurs Ergostyle, finition mate; fourniture assemblée, assemblage à pression.

EXÉCUTION STANDARD


Douille en laiton, trou fileté.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d'huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 245103-C2 EBK.43 B-M8-C-SOFT-C2

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Description	D	L	d6H	d1	h	l1	△
245103-*	EBK.43 B-M8-C-SOFT-*	43	53.5	M8	32.5	18	17.5	72
245105-*	EBK.43 B-M10-C-SOFT-*	43	53.5	M10	32.5	18	17.5	71
245203-*	EBK.50 B-M8-C-SOFT-*	50	60	M8	37	20	20	85
245205-*	EBK.50 B-M10-C-SOFT-*	50	60	M10	37	20	20	82
245207-*	EBK.50 B-M12-C-SOFT-*	50	60	M12	37	20	20	80

**MATÈRE**

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch"erti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate. Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

VOYANT LENTICULAIRE

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses, aux essences et autres agents chimiques (évitiez le contact avec l'alcool). Assemblage à pression. Il augmente la visibilité des plaquettes.

EXÉCUTION STANDARD

Douille en laiton, trou fileté.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE


Plaquettes autocollantes MA. (voir page 380) avec idéogrammes standard, à commander séparément.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA PLAQUETTE

Collez la plaquette (idéogramme imprimé sur le côté autocollant) sur la surface interne du voyant lenticulaire en exerçant la pression du centre vers l'extérieur pour éviter l'inclusion de bulles d'air. Assemblez le voyant lenticulaire à la main en frappant de légers coups avec un maillet en plastique. La plaquette reste ainsi incorporée et protégée par le voyant lenticulaire étanche.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



Code	Description	D	L	d6H	S	d1	h	l1	△
245104	EBK.43 B-M8-H-SOFT	43	53.5	M8	20	32.5	18	17.5	72
245106	EBK.43 B-M10-H-SOFT	43	53.5	M10	20	32.5	18	17.5	71
245204	EBK.50 B-M8-H-SOFT	50	60	M8	25	37	20	20	85
245206	EBK.50 B-M10-H-SOFT	50	60	M10	25	37	20	20	82
245208	EBK.50 B-M12-H-SOFT	50	60	M12	25	37	20	20	80