

- MATERIAL

- Huv: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.

- Gängad del: acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg, halvmatt yta.
- TÄTNINGSRINGAR

O-ring i NBR-syntetiskt gummi.
- LUFTFILTER

Polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyesterbaserad), luftfiltrering 10 µ.
- MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

80°C.
- KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Huven på SFC. luftningsplugg (Elesa patent) kan ställas i två olika lägen:

- Öppen: luft släpps in och ut ur behållaren under normal användning.

- Stängd: en packningsring mellan locket och den gängade delen garanterar en perfekt tätning mot gas eller vätska som finns i behållaren.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyesterbaserad) med luftfiltrering 40 µ.

- Huv i RAL 2004 orange.
-
- ELESA Original design
-
- | Kod | Benämning | d | D | L | d1 | d2 | h | h1 | s | |
|-------|--------------|-------|----|----|----|----|---|----|---|----|
| 52801 | SFC.30-3/8+F | G 3/8 | 30 | 33 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 18 |
- elesa

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

MONTERINGSANVISNINGAR

Komponenterna levereras omonterade.

- Skruva fast den gängade delen med hjälp av en invändig sexkant, åtdragningsmoment 8 Nm (bild 1).
- Infoga "tech-foam"-filtret i dess rätta läge.
- Montera locket genom att matcha de två olika räfflade delarna (en bred och en smal) i locket, med motsvarande räfflingar på den gängade delen (Fig. 2).
- Genom att vrida huven medurs några grader erhålls positionen för luftningsläget: markeringen på locket märkt med 1 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 3).
- Genom att vrida huven ytterligare medurs i pilens riktning CLOSE, erhålls positionen för stängt läge: markeringen på huven märkt med 0 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 4).
- För att ändra från stängt läge till luftningsläge, rotera huven moturs i pilens riktning OPEN tills det klickar till.
- Genom att vrida huven ytterligare moturs i pilens riktning OPEN, är det möjligt att demontera huven från den gängade delen, vilket gör det möjligt för operatören att rengöra de två komponenterna eller att ersätta eller rengöra "tech-foam" filtret (fig. 5).





Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5

