

MATERIAL

Sugkoppar i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VVA-27-A:** oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- **VVA-27-N:** naturgummi, utan anslutning.
- **VVA-27-S:** silikon gummi, utan anslutning.
- **VVA-27-T-A:** oljebeständigt gummi, med anslutning.
- **VVA-27-T-N:** naturgummi, med anslutning.
- **VVA-27-T-S:** silikon gummi, med anslutning.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

De används inom förpackningsindustrin, särskilt vid förpackning med plastfilm, och inom pappersindustrin för hantering av pappersark. Labyrinten som är gjuten på sugkoppens stödyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör skårorna att vakuuet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugas in i sugkoppen. Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VVA-27

VVA-27-T



VVA-27-A

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45017	VVA-27-A	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3

VVA-27-N

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45018	VVA-27-N	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3

VVA-27-S

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45019	VVA-27-S	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3

VVA-27-T-A

Kod	Benämning	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45020	VVA-27-G1/4-T-A	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16

VVA-27-T-N

Kod	Benämning	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45021	VVA-27-G1/4-T-N	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16

VVA-27-T-S

Kod	Benämning	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.45022	VVA-27-G1/4-T-S	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16

* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.

Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för vakuum för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.